

測色畫面說明


路徑:主畫面-->標準樣/染出樣

標準樣與比較樣反射率數據

Lab圖

色變異
曲線
綠色為
標準樣
紅色為
染出樣

測過的
歷史色
右下為
翻页鈕



與平均值色差
CH: 色光差
100: 濃度差

與平均值色差
亮藍為最接近
平均值的顏色

四點測色
1 2 3 4
按下後即測色

參考上方以及
左側色差值
如需刪除可點紅
Del 再點欲刪
除的1-4按鈕

確認測色無誤後
點 Standard~1
或 Bath~2
將平均值帶入

測色儀校正按鈕
(部分機型用)

標準樣與染出樣
的色差值

標準樣與染出樣
的Lab值

可從左側點選或
由右邊+-按鈕選
擇歷史色, 然後
點測色按鈕帶入

讀取分光儀傳達
反射率資料秒數
彩譜便攜式5秒以上
3NH便攜式3秒以上
如電腦老舊須加長

以該測色數據為標準樣對應其他三
筆色樣的色差
最上面一區即以 1 為標準樣
第二區即以 2 為標準樣

分光儀型號, 輸入密碼**3275293**
點黃字即可切換型號

右側為分光儀通訊端口號
輸入密碼0987654321*, 點選數字即可

Standard~1 為標準樣測色按鈕; 上方為模擬色塊; 下方顯示測色編碼
Batch~2 為染出樣測色按鈕